


Nota: Far scorrere la guida (articolo 3A) sul mozzo della ruota dentata (articolo 1A). Inserire quindi il perno di rotolamento (articolo 2A) dietro la guida.



ARTICOLO	QTÀ.	COMPONENTE	DESCRIZIONE
1A	1	1303-P	RUOTA PER CATENA A TASCA, FORO 3/4
2A	1	5269-P	PERNO A RULLI, 3/16 X 1-3/4
3A	1	5245-P	GUIDA, RUOTA A TASCA PER CATENA
4A	1	3-285-P	CATENA DI TRAZIONE, A TASCA LUNGHEZZA 20'
4A	1	3-185-P	CATENA DI TRAZIONE, A TASCA LUNGHEZZA 12'
4A	1	3-84-P	CATENA, TIRANTE, TASCA, LUNGHEZZA 9'
4A	1	3-72-P	CATENA, TIRANTE, TASCA, LUNGHEZZA 7'
6A	1	5135-P	ALBERO, PIGNONE 12T E DISTANZIALE
7A	1	1375-P	CUSCINETTO, 3/4" D.I. X 1" D.E. X 1"

KIT DI RUOTE PER CATENE

KIT	DESCRIZIONE
1318-P	KIT, RUOTA A CATENA TASCABILE, 20'
1319-P	KIT, RUOTA A CATENA TASCABILE, 12'
1320-P	KIT, RUOTA A CATENA TASCABILE, 9'
1321-P	KIT, RUOTA A CATENA TASCABILE, 7'

* I kit di ruote a catene includono gli articoli: 1A, 2A, 3A, 6A, 7A e la corrispondente catena di trazione (4A).